

**ORION® Mini állólupék, összehajtható**

**Kivitel:**

- Szilikátüveg lencse bikonvex
- Réz ház, krómozott

**Előny:**

- Kihajtott lencsék: egzakt magassági távolság a szemlélt felülettől
- Behajtott lupék: lapos és kompakt kivitel
- abszolút fixen álló, éles kép a tárgyra történő ráhelyezéskor

**Alkalmazás:** felületek, peremélek szemrevételezéséhez, stb.

Nagyítás		<b>5x</b>	<b>8x</b>	<b>10x</b>
Lencse-Ø	mm	31,5	17,5	14,5
Magasság	mm	53	33	27
<b>4 1528</b>	Kód	<b>051</b>	<b>081</b>	<b>101</b>
Darabár	€	<b>27,50</b>	<b>17,10</b>	<b>16,60</b>

Term.csop. 454

