



**Für perfekte Oberflächen, auch wenn es eng wird. Made in EU.**

## Exzenterpolierer EP/E



**Die um 11 mm exzentrische Bewegung der Polierscheibe ermöglicht hologrammfrees Polieren von lackierten und blanken Oberflächen ohne Hitzeentwicklung.**

Durchzugskräftiger, balancierter DC-Spezialmotor mit stufenloser Drehzahlregelung (Vollwellenelektronik). Laufruhiges Planetengetriebe im Alu-Druckgussgehäuse und fein ausgewuchtete Exzentermechanik für konstante Polierwirkung. Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID mit Weichkomponente im Griffbereich.

Sicher aufbewahrt im formschönen Koffer aus hochwertigem PP mit Erstausrüstung zum sofortigen Einsatz: Schaumstützteller Ø 50 mm mit Klett-Schnellbefestigung, Polierschwamm (mittel), Lammfell-Polierhaube, Polierfilzscheibe für Metalle und NE-Metalle (mittelhart), 12 Schleifscheiben K 2000, zweistufige SONAX-Polieremulsion zur Lackaufbereitung (2 x 25 ml) sowie Microfaser-Tuch und Schlüssel zum Werkzeugwechsel.

### Technische Daten:

230 V. 100 W. 800 – 2.800/min. Exzenter Hub 11 mm. Länge 270 mm. Gewicht 800 g. Schutzisoliert nach Klasse 2.

**NO 28 680**



Besuchen Sie uns auf YouTube!



Komplett mit reichhaltiger Erstausrüstung im Koffer für sofortigen Einsatz.

## Sinnvolles Polierzubehör für WP/E, WP/A, EP/E und EP/A (Ø 30 mm und Ø 50 mm)

### Schaumstützteller

Mit vollflächiger Hartschaum-Klettaufnahme. Für die Aufnahme von Polierschwamm, Lammfell-Polierhaube, Filzscheibe, Schleifscheiben und Schleifvlies.

NO 29 074      Ø 30 mm  
NO 29 098      Ø 50 mm



### Polierfilzscheibe, mittelhart

Zum Polieren von Metallen (z.B. Edelstahl, Messing und Kupfer). Mit Klett-Schnellbefestigung. Ø 50 mm.

NO 28 666      2 Stück



### Lammfell-Polierhaube

Aus hochwertigem, dichtem Lammfell zum Polieren von kratzfesten Lacken. Mit Klett-Schnellbefestigung. Ø 50 mm.

NO 28 664      2 Stück



### Superfeine Schleifscheiben

Aus Silicium-Karbid. Zum Vorschleifen und Endbehandeln von Füllern und Lacken, zum Entfernen von Lacknasen und Einschlüssen. Mit Klett-Schnellbefestigung. Ø 50 mm.

NO 28 667      12 Stück      K 400  
NO 28 668      12 Stück      K 1000  
NO 28 670      12 Stück      K 2000



**Wellenrandscheiben für Winkel- und Exzenterpolierer**

Aus Silicium-Karbid. Zur Bearbeitung von Lacken an engen Problemstellen. Auch zum Beheben von Schäden wie Staubeinschlüssen oder Lackläufern, insbesondere im Automobilbereich (Spot-Repair). Ø 30 mm.

<b>NO 29 082</b>	12 Stück	K 1000
<b>NO 29 084</b>	12 Stück	K 2500

**Aus dem Erfolgsset 29 070 jetzt einzeln erhältlich: Profi-Polierschwämme (Ø 30 mm)**

Zum Aufbringen der Polieremulsion auf Lack und Metallflächen und anschließendem stufenweisem Polieren. Ø 30 x 25 mm (konisch).

<b>NO 29 076</b>	2 Stück hart (weiß)
<b>NO 29 077</b>	2 Stück mittel (gelb)
<b>NO 29 078</b>	2 Stück weich (schwarz)

**Profi-Polierschwämme (Ø 50 mm)**

Zum Aufbringen der Polieremulsion auf Lack und Metallflächen und anschließendem Polieren. Ø 50 x 25 mm.

<b>NO 29 092</b>	2 Stück weich (schwarz)
<b>NO 29 094</b>	2 Stück mittel (gelb)
<b>NO 29 096</b>	2 Stück hart (weiß)

