

---

**Datenblatt****Teflon Litze  
TEF100...**

Einadrige Leitung mit sehr guten elektrischen, chemischen und thermischen Eigenschaften.

**Aufbau**

Leiter	Verzinnte Kupferlitze 1,00 mm <sup>2</sup> (266 x 0,07 mm)
Isolierung	FEP (6Y)
Außendurchmesser	2,10 <sup>+0,05</sup> mm

**Technische Angaben:**

Prüfspannung	:	5000 V
Betriebsspannung	:	1000 V
Temperaturbereich	:	-90°C bis +205°C
kurzzeitig	:	bis +230°C