


Abgreifklemmen

AGF 20



Produkt	AGF 20
Beschreibung	Abgreifklemme aus vernickeltem Stahl. Durch spezielle Bauform lassen sich feinste und starke Drähte klemmen. 4 mm Buchsensteckanschluss und Lötanschluss möglich. max. Bolzendurchmesser 12 mm
Betriebsanleitung	BA420
Artikelnummer	930120000
Zeichnung	Ni
	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederte 4 mm Buchse, Lötanschluss
Bemessungsspannung ⁽¹⁾	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽³⁾
Bemessungsstrom ⁽¹⁾ (Derating Kurve beachten)	4 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Stahl, vernickelt
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽²⁾	-25 °C bis +100 °C
Klemmbereich	10 mm
Norm	IEC 61010

4 mm System

⁽¹⁾ Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

⁽²⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽³⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 19.06.2019