## **MUNK**

## **Stehleiter**

Aufstieg einseitig, 9 Stufen mit R13-Belag (inkl. Podest), Standhöhe 2,11 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 256 mm, Holmlänge 2,76 m, aus Aluminium

Artikelnummer: 142701











## **MUNK Sicherheitsstufenleiter**

## Stehleiter

- Aufstieg einseitig
- 9 Stufen mit R13-Belag (inkl. Podest)
- Standhöhe 2,11 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 256 mm
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 2,76 m
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- rutschsichere nivello®-Leiterschuhe am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 13,6 kg

Technische Details					
Steigtechnik	Stehleiter	fahrbar	nein		
Material	Aluminium	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt		
Nutzung	einseitig	Sicherheitsausstattung	Spreizsicherung		

		Leiter	
Holmlänge	2,76 m	Sicherheitsbügel	ja
Standhöhe	2,11 m	Spreizsicherung	ja
Breite Podest	250 mm	Leiter Ausführung	einteilig
Tiefe Podest	256 mm	Ablageschale	nein
Stufen Anzahl	9	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	Stufen mit R13-Belag	Unterbau	rutschsichere nivello®- Leiterschuhe
Tiefe Stufen	80 mm	Gewicht	13,6 kg
klappbar	ja		

Dazu passt auch				
149286	<b>S</b>	Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm		
204801		Abfalltonne, Inhalt 20 I, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar		
520203		Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb		
526758	18	Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung		
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m², Aus Vlies/PE		