

Hymer Schiebeleiter SC 60

2 x 14 profilierte Sprossen, Holmlänge
4,16 - 7,24 m, zweiteilig, aus
Aluminium

Artikelnummer: 157755



HYMER



**10 YEARS
WARRANTY**

Hymer Schiebeleiter SC 60

Schiebeleiter

- 2 x 14 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 7,47 m
- Holmlänge 4,16 - 7,24 m
- Breite 355 mm
- zweiteilig
- Quertraverse am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 18,5 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie



Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Unterbau	Quertraverse
Leitertyp	Schiebeleiter	Nutzung	einseitig
Material	Aluminium	klappbar	nein
Länge Holm	4,16-7,24 m	fahrbar	nein
Arbeitshöhe	7,47 m	Treppengängig	nein
Sprossen Anzahl	2 x 14	Norm	DIN EN 131
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Garantie	10 Jahre
Breite	355-1075 mm	Gewicht	18,5 kg
Leiter Ausführung	zweiteilig		

Zubehör

231359		Aufsetzstufenset, Für Sprossenstehleiter, aus Aluminium
231360		Aufsetzstufe, Für Sprossenstehleiter, aus Aluminium