

Schefer

Palettenhubwagen

EHW 15 Eco Semi Hybrid

Traglast 2000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Antriebsrad mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 55 x 140 mm, Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 70 x 80 mm



Artikelnummer: 225562

Schefer Elektro-Palettenhubwagen EHW 15 Eco Semi Hybrid

top Preis-/Leistungsverhältnis

Palettenhubwagen

- Traglast 2000 kg
- Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm
- Tragbreite 540 mm
- Antriebsrad mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 55 x 140 mm
- Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 70 x 80 mm
- Hubhöhe 200 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
- Lastschwerpunkt 600 mm
- Fahrmotor 1 kW
- mit Not-Ausschalter
- Fahrgeschwindigkeit mit Last 4 km/h, ohne Last 5 km/h
- Steigvermögen mit Last 5 %
- elektromagnetisches Bremssystem
- mit Akku 48V/10 Ah
- mit externem Ladegerät
- Lenkeinschlag 90 ° / Wenderadius 1353 mm
- Länge 1650 mm
- Gewicht 203 kg

Hebegerät	Hubwagen	Länge	1650 mm
Hubwagentyp	Palettenhubwagen	Breite	550 mm
Traglast	2000 kg	Lenkeinschlag	90 °
Länge Gabel	1150 mm	Wenderadius	1353 mm
Breite Gabelzinken	160 mm	Schnellhub	nein
Tragbreite	540 mm	Spannungsversorgung	Akku 48V/10 Ah
Bedienung Hub	manuell	Ladegerät	24 V/4 Ah
Bedienung Fahrwerk	elektrisch	Leistung Fahrmotor	1 kW
Hubhöhe (min.)	85 mm	Fahrgeschwindigkeit mit Last	4 km/h
Hubhöhe (max.)	200 mm	Fahrgeschwindigkeit ohne Last	5 km/h
Material Antriebsrad	Polyurethan	Steigvermögen mit Last	5 %
Material Gabelrollen	Polyurethan	Bremsentyp	elektromagnetische Bremsen
Gabelrollen	Tandem	Lastschwerpunkt	600 mm
Durchmesser Antriebsrad	140 mm	Wiegefunktion	nein
Breite Antriebsrad	55 mm	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Durchmesser Gabelrollen	80 mm	Marke laut EAR-Register	Schefer
Breite Gabelrolle	70 mm	Gewicht	203 kg

Dazu passt auch ...

149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
217180		Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221284		Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
227875		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot