

Edelstahl-Schiebebügelwagen

Traglast 100 kg, Ladefläche Länge x Breite 820 x 520 mm, Plattform aus Edelstahl, Schiebebügel klappbar, 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern, Räder mit Polyurethan-Bereifung



Artikelnummer: 272202

Edelstahl-Schiebebügelwagen

- Traglast 100 kg
- Ladefläche Länge x Breite 820 x 520 mm
- Ladehöhe 180 mm
- Höhe x Länge x Breite 940 x 830 x 530 mm
- Konstruktion aus Edelstahl
- Plattform aus Edelstahl
- Schiebebügel klappbar
- 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
- Räder mit Polyurethan-Bereifung
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Klappfunktion	Schiebebügel klappbar
Wagentyp	Plattformwagen	Sicherungsrand	nein
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Traglast	100 kg	Bereifung	Polyurethan
Ladehöhe	180 mm	Rad Ausstattung	2 Rollen mit Feststellern
Ladeflächenlänge	820 mm	Durchmesser Rad	100 mm

Ladeflächenbreite	520 mm	Radanordnung	rechteckig
Material Plattform	Edelstahl	Höhe	940 mm
Aufbauten	keine	Länge	830 mm
nestbar	nein	Breite	530 mm
Material	Edelstahl	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Schiebebügel	1 Stück	Garantie	5 Jahre
Etagen Anzahl	1 Stück	Gewicht	10,7 kg
klappbar	ja		

Dazu passt auch ...

219586		Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml
219597		Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml
222830		Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm