

## BS-ROLLEN

### Bockrolle

Traglast 80 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser x Breite 100 x 30 mm, Nabe mit Kugellager, Felge aus Kunststoff, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 95 x 70 mm

VE 2 Stück

Artikelnummer: 526466



BS ROLLEN

### BS-ROLLEN Spurlose Apparaterolle

#### Bockrolle

Bockrolle

- Traglast 80 kg
- Mit TPE-Bereifung
- Spurlos
- Durchmesser x Breite 100 x 30 mm
- Naben Länge x Ø 36,5 x 8 mm
- Schraubloch Abstand 75x45 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
- Nabe mit Kugellager
- Felge aus Kunststoff
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 95 x 70 mm

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Gesamthöhe	137 mm
Rollentyp	Apparaterolle	Nabenhöhe	36,5 mm
Bauform	Bockrolle	Nabenbohrung	8 mm
Traglast	80 kg	Radbreite	30 mm
Bereifung	TPE	Lauffläche Eigenschaft	Spurlos
Rad-Ø	100 mm	Länge Platte	95 mm

Material Felge	Kunststoff	Breite Platte	70 mm
Radlager	Kugellager	Schraubloch Abstand	75x45 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Ø	9 mm
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Material Gehäuse	Stahl	Gewicht	1,2 kg
Fadenschutz	ja		

## Zubehör

526455



Rad, Traglast 80 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser x Breite 100 x 30 mm, Nabe mit Kugellager, Felge aus Kunststoff, Felge mit Fadenschutz

## Dazu passt auch ...

400701



Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen

438985



Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm

763068



Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen