

EVO Lite®

MITTLERER SCHIRM - RADVERSCHLUSS - VENTILIERT

PRODUKTNUMMER: AJB170-00 _ _ 00

DER LEICHTESTE SICHERHEITSELHM, DEN ES IN EUROPA GIBT

TECHNISCHE
SPEZIFIKATIONEN

KOPFSCHUTZ

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Setzen Sie den Helm auf und ziehen Sie für guten Sitz den Riemen an
- Für guten Schutz muss der Helm mit der Spitze nach vorn getragen werden
- Stellen Sie sicher, dass der Helm an die Kopfgröße angepasst ist

INNENAUSSTATTUNG - BEGURTUNG:

HDPE - Riemen & Gurtclips
mit Polyester- Gurtbändern

CHAMLON™ SCHWEISSBAND:

Ägyptischer Baumwollkern mit
durchlässiger PU- Beschichtung für
maximale Schweißabsorption. PH
neutral, dermatologisch getestet

SCHALE:

Extra starker technischer
Kunststoff ABS



RADVERSCHLUSS:

Der Revolution® Radverschluss
ist das neue, leicht anzupas-
sende Radverschluss - System,
um einen festen, komfortablen
Sitz bei mehr Sicherheit zu
gewährleisten



SÄUBERUNG & WARTUNG

- Der Bereich kann mit Seife, warmem Wasser und einem Lappen gereinigt werden
- Der Helm sollte nicht mit Scheuermittel oder chemischem Reinigungsmittel gereinigt werden
- Der Helm sollte bei Lagerung keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein
- Der Helm sollte nicht in der Nähe von Chemikalien oder extremen Temperaturen gelagert werden

KONFORMITÄT

- EN 397 & GOCT P 50460-92 für industrielle Schutzhelme
- EC Zertifikatsnummer 00279, herausgegeben von der BSI Produktzertifizierung
- Entspricht der Option 'Seitliche Verformung'
- Hohe Größenverstellbarkeit. Gleit- oder Radverschluss. Hoher Tragekomfort
- Belüftet erhältlich. Erhältlich mit mittlerer oder Mikro - Spitze
- Unternehmenspersonalisierung durch Logodruck möglich



FERTIGUNG FÜR SICHERHEIT
WWW.JSP.CO.UK

dach@jsp.co.uk
TEL: +49 (0) 172 5863124



Issued 05/12/16, V3

EVO Lite®

MITTLERER SCHIRM - RADVERSCHLUSS - VENTILIERT

PRODUKTNUMMER: AJB170-00 _ _ 00

DER LEICHTESTE SICHERHEITSELHM, DEN ES IN EUROPA GIBT

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

KOPFSCHUTZ



MADE ÄUSSERE VERPACKUNG

Menge: 10

Gewicht: 3.2kg (ca.)

HÖHE:
450mm



BREITE:
240mm

LÄNGE:
580mm

HELMEIGENSCHAFTEN

EN STANDARD	EN397	Ja
PERFORMANZ	Aufprallresistenz	Ja 50 Joules
TEMPERATURERESISTENZ	+50°C Niedrige Temperatur	Ja Ja: EN397 -30°C ГОСТ Р 50460-92 -30°C
MATERIALSCHALE	ABS Recyclebar	Ja Ja
MATERIALINNENAUSSTATTUNG	HDPE Textilien	Ja Ja
OPTIONEN	Universalzubehör Reflektierende CR2 Option Integrierte Brille	Ja Ja Ja
OPTIONENINNENAUSSTATTUNG	JSP 3D Rätschrad 6 pts	Ja Ja Ja
KINNBANDOPTION	4 pts 2 pts	Ja Ja
LOGO OPTIONEN	Vorne Rückseite Seite MOQ Logo Individueller Name	Ja Ja Ja 10 Ja

HELMMAßE

Größe: 530mm x 640mm

Gewicht: 299g (ca.)



HELMFARBEN

Tragen Sie die folgende zweistellige Zahl anstelle der Striche im Produktcode Ihres gewünschten Helmes ein



NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Schutz ist nur gewährleistet wenn Helm richtig sitzt

Jeder einem ersten Aufprall ausgesetzter Helm sollte sofort ersetzt werden. Keine Farbe, Lösemittel oder Aufkleber auftragen, ausser wie vom Hersteller angegeben

Bei dafür anfälligen Personen kann die Innenausstattung bei Kontakt mit der Haut allergische Reaktionen auslösen. In diesem Fall verlassen Sie die Gefahrenzone, setzen Sie den Helm ab und holen Sie medizinischen Rat ein

Der Nutzer wird auch darauf hingewiesen, dass die Modifikation oder das Entfernen der einzelnen Teile Gefahren birgt, sofern nicht vom Hersteller empfohlen