




6092 Einhänge-Schiebeleiter

Eigenschaften

- Komfortable Leiterinnenbreite von 500 mm.
- Extra starke Holme für hohe Stabilität und Langlebigkeit.
- Bequeme, komfortable Sprossen mit 48 mm Sprossentiefe.
- Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- Massive Stahlbeschläge.
- Stufenlos ausziehbare Handläufe mit Schnellverschluss.
- Mit Holm verpresste Leiterfüße.
- Massive Sperrelemente mit Stahlkern für Höhenverstellung.
- Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.
- Hinweis: Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nicht frei angelegt, sondern nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.
- Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte zu verwenden.

Highlights

- Ideal geeignet zum Einhängen an Regalen.
- Leiter in 250-mm-Schritten höhenverstellbar.
- Inkl. Einhängehaken (Ø 60 mm).





Schiebeleiter

0092 Einhänge-Schiebeleiter

HYMER

SPROSSENANZAHL	2x8	11+12	2x9
SPROSSENZAHL MAX. AUSGEFAHREN	13	20	15
HOLM (CA. MM)	60/60	60/60	60/60
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	45	45	45
LÄNGE EINGEFahren (CA. M)	2.23	3.22	2.47
LÄNGE AUSGEFAHREN (CA. M)	3.22	4.97	3.72
STANDHÖHE MIN. (CA. M)	2.02	2.72	2.25
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	2.95	4.57	3.35
ARBEITSHÖHE MIN. (CA. M)	3.52	4.22	3.75
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	4.45	6.07	4.85
REICHHÖHE MIN. (CA. M)	4.02	4.72	4.25
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	4.95	6.57	5.35
SENKRECHTE HÖHE BIS ANLEGE-/ EINHÄNGEPUNKT (CA. M)	2.03-2.96	2.72-4.58	2.26-3.35
GESAMTBREITE (CA. MM)	550	550	550
AUSSENBREITE OBEN (CA. MM)	662	662	662
LEITERINNENBREITE (CA. MM)	500	500	500
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	18.2	25.6	20
GEWICHT (CA. KG)	18.2	25.6	20
BEST.-NR.	609204	609205	609215