


Schlosskastenstemmer SKS 130, mit 14 mm Kettengarnitur



Bestellnummer: 915502

EAN: 4032689136462

- ▶ Präzise und schnell ohne Ausriss
- ▶ Für den Einsatz vor Ort



Technische Daten

Stemmtiefe	145 (130) mm
Stemmbreite	14, 16, 18 mm
Stemmlänge	78 mm
Hub-/Arbeitsweg	175 mm
Nennaufnahme	1600 W
Gewicht	10 kg
Nennleerlaufdrehzahl	5770 1/min
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang

-
- 2 Führungsschienen komplett; Best. Nr. 091000
 - 2 Fräsketten; Best.Nr. 091000
 - 2 Kettenräder; Best.-Nr. 091002
 - 1 Sechskant-Schraubendreher 5 mm; Best.-Nr. 093278
 - 1 Transportkoffer; Best.Nr. 095000
 - 1 Anschlussleitung 4 m; Best.-Nr. 087323


Anwendungsbeispiele




Jetzt kein Problem mehr: An einer eingebauten Tür ist das Einstimmen von Schlosskästen schnell und präzise möglich.



Schlitzlängen von 78 mm und Schlitzbreiten von 16 mm sind mit einmaligem Einstich möglich. Auch breitere oder längere Schlitzte werden millimetergenau ausgearbeitet - durch einfaches Nachsetzen des SKS 130.



Die Frässhienen sind wartungsfrei und brauchen nicht nachgefettet zu werden.



Zwei gegenläufige Spezialfräsketten sorgen für ausrissfreies Arbeiten und optimalen Spänefluss.

Einsatzgebiet

- ▶ Ausstemmen von Schlosskästen (Einbau von Sicherheitsschlössern)
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Türen aus Holz- und Holzwerkstoffen, Vollholz

Vorteil Nutzen

- ▶ Zwei klare Anschlagssysteme - für Türen mit und ohne Überschlag.
- ▶ Zwei gegenläufige Spezialfräsketten - für ausrissfreie Arbeiten und optimalen Spänefluss.
- ▶ Handliche, ergonomische und kompakte Bauweise - für Arbeiten an eingebauten Türen vor Ort.

Beschreibung

Der SKS 130 - die weltweit erste mobile Spezialmaschine zum Ausstemmen von Schlosskästen.

Das Sicherheitsbedürfnis von Haus- und Wohnungseigentümern ist deutlich gestiegen. Deshalb werden immer mehr Sicherheitsschlösser eingebaut.

Mit 1600 Watt Leistung fräst der SKS 130 Schlosskästen in jeder beliebigen Grösse - völlig ausrissfrei!

Großflächig wird der SKS 130 auf die Tür gespannt. Durch die Pertinax/Gummi-Oberfläche der Klemmvorrichtung bleibt die Türoberfläche sicher geschützt. Egal ob eingebaut vor Ort oder in der Werkstatt.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Ketten-Führungsschiene
14 - 18 mm



Fräskette
14 x 38 x 150 mm



Fräskette
18 x 38 x 150 mm

Ersatzglieder und Nieten
16 mm



Kettenrad
14 - 18 mm



Fräskette
16 x 38 x 150 mm

Ersatzglieder und Nieten
14 mm

Ersatzglieder und Nieten
18 mm