

Artikelnummer: 130166

Kurzbeschreibung: Containercombinatie SAFE TANK 2000, WGK 1-3



Langbeschreibung: Containercombinatie SAFE TANK 2000: Zeer geschikt voor het overeenkomstig de voorschriften veilig opslaan van ook grotere hoeveelheden van waterverontreinigende middelen en brandbare vloeistoffen vlg. bedrijfsbeveiliging (R-groep). Afsluitbare opbergruimte met een grondoppervlak van 2 m². Het omvangrijke systeemtoebehoren maakt bovendien de plaatsbesparende opslag van vaten en kleinere verpakkingen mogelijk.

- voldoen aan de wettelijke eisen van de waterhuishouding
- goedgekeurd voor niet brandbare of ontvlambare, licht ontvlambare en zeer licht ontvlambare middelen van alle waterverontreinigingsklassen (WGK 1-3) vlg. bedrijfsveiligheidsvoorschriften
- bak van 3 mm plaatstaal (S235JR), vloeistofdicht gelast
- berijdbaar rooster, uitneembaar, verzinkt
- max. verkeersbelasting op de bak: 1.000 kg/m²
- wanden en dak van stevig, verzinkt damwandbeplating
- gepatenteerde constructie met sterkteberekening
- max. dak-sneeuwlast 100 kg/m²
- max. windvlaag op dak en wand $w = 0,40$ kN/m²
- max. windkracht op de wand: $w = 0,25$ kN/m²
- standaard deur 1,30 x 1,89 m met veiligheidsslot, aanslag DIN rechts
- met een kraan transporteerbare versie
- afm. uitw.: h 2300 x b 3005 x d 4340 mm
- afm. inw.: h 2000 x b 2920 x d 4200 mm
- leeg gewicht: 1420 kg
- opvangvolume: 2 x 870 liter

Uitvoeringen: WGK 1-3

- voor niet brandbare, waterverontreinigende vloeistoffen
- voor passieve opslag
- voor de opslag van niet brandbare en brandbare middelen vlg. bedrijfsbeveiliging.
- voor actieve opslag
- voor de opslag van niet brandbare en brandbare middelen vlg. bedrijfsbeveiliging
- over- en aftapwerkzaamheden toegestaan



Abb. mit Doppeltür 1800 mm