

Koordinatenschalter, 22 mm, rund, Metall hochglanz, schwarz, 4 Schaltstellungen O-I-II-III, tastend, ohne mechanische Verriegelung



Abbildung ähnlich

Produkt-Markename	SIRIUS ACT
Produkt-Bezeichnung	Befehls- und Meldegeräte
Ausführung des Produkts	Koordinatenschalter
<b>Betätigungselement:</b>	
Ausführung des Betätigungselements	ohne mechanische Verriegelung
Funktionsweise des Betätigungselements	tastend
Farbe	
• des Betätigungselements	schwarz
Material des Betätigungselements	Kunststoff
Form des Betätigungselements	verlängerte Handhabe
Außendurchmesser des Betätigungselements	30,5 mm
Art der Entriegelung	ohne
Anzahl der Schaltstellungen	4
<b>Frontring:</b>	
Produktbestandteil Frontring	Ja
Ausführung des Frontrings	hoch
Material des Frontrings	Metall hochglanz

<b>Farbe des Frontrings</b>	silber
-----------------------------	--------

### Allgemeine technische Daten:

<b>Schutzart IP</b>	IP65, IP67
<b>Schockfestigkeit</b>	Sinushalbwelle 50g / 11 ms
• gemäß IEC 60068-2-27	
<b>Schwingfestigkeit</b>	10 ... 500 Hz: 5g
• gemäß IEC 60068-2-6	
<b>Schalthäufigkeit maximal</b>	3 600 1/h
<b>mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)</b>	250 000
• als Betriebsdauer je Betätigungsrichtung typisch	
<b>Betriebsmittelkennzeichen</b>	S
• gemäß DIN EN 61346-2	
• gemäß DIN EN 81346-2	S

### Hilfsstromkreis:

<b>Anzahl der Öffner</b>	0
• für Hilfskontakte	
<b>Anzahl der Schließer</b>	0
• für Hilfskontakte	
<b>Anzahl der Wechsler</b>	0
• für Hilfskontakte	

### Umgebungsbedingungen:

<b>Umgebungstemperatur</b>	-25 ... +70 °C
• während Betrieb	
• während Lagerung	-40 ... +80 °C
<b>Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721</b>	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95%)

### Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

<b>Höhe</b>	30,5 mm
<b>Breite</b>	30,5 mm
<b>Form der Einbauöffnung</b>	rund
<b>Einbaudurchmesser</b>	22,3 mm
<b>positive Toleranz des Einbaudurchmessers</b>	0,4 mm
<b>Einbauhöhe</b>	71,3 mm
<b>Einbaubreite</b>	30,5 mm
<b>Einbautiefe</b>	25,6 mm

### Approbationen/Zertifikate



CSA



UL

[Bestätigungen](#)

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3SU1050-7AF88-0AA0>

### CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=3SU1050-7AF88-0AA0>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1050-7AF88-0AA0>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3SU1050-7AF88-0AA0&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3SU1050-7AF88-0AA0&lang=de)



letzte Änderung:

21.10.2016