



Beschrijving:

Metalen brandstofjerrycan PREMIUM 5 l, olijf, met UN-goedkeuring voor benzine, diesel en andere gevaarlijke goederen

- met UN-goedkeuring voor het transport van gevaarlijke goederen
- gepoedercoat, E10-geschikt en gemaakt van staal van 0,9 mm
- bandgelaste grepen zorgen voor stevigheid
- speciale boorgaten in de greep maken het mogelijk een uitloopbuis met clip en schroeven te bevestigen
- de hoogwaardige verf aan de binnenzijde beschermt tegen roest en ontbinding van de inhoud bij langere opslag in gevulde toestand
- Schroefdop (schroefdraad M45x3) uit verzinkt staal met geribbeld oppervlak voor een goede grip bij het openen en sluiten. Een geïntegreerde magneet zorgt voor een goede afsluiting tijdens he
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- afzonderlijk toebehoren: Afvoerbuizen met schroefdop en gevaarsidentificatielabels (306100)
- Toelatingsnr.: 3A1/X/250/.../D/BAM 14001-VP
- d=diepte=120 mm b=breedte=230 mm h=hoogte=310 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	434404
GTIN	4007228434392
Douanetarief	73102990
Verpakkingseenheid (PU)	5

Kleur	olijf
Volume in L	5
Gewicht (kg)	1,6
D x B x H (mm)	120 x 230 x 310

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	5
D x B x H (mm)	x <u>LAENGE_KARTON</u> x <u>BREITE_KARTON</u> x <u>HOEHE_KARTON</u>

Brutogewicht VE kg	8,0
--------------------	------------

Pallet

Aantal kartonnen	35
Aantal lagen	7
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,32

Kartonnen dozen per laag	5
Gewicht (kg)	300,0