



Descrizione

Nipplo doppio R 1/2", in polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti (HD-PE), colore naturale

- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Resistenza a temperature da -20 °C a +70 °C
- Con attacco filettato per tubo Ø d2= R 1/2"
- l = 44 mm
- Apertura sw = 27 mm

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	543300
GTIN	4007228702255
Tariffa doganale	39174000
Unità di imballaggio	10

Colore	naturale
Peso (kg)	0,01

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	10
P x L x A (mm)	250 x 250 x 85

Peso lordo unità di imballaggio kg	0,10
pdf.information.eanPu	4007228549386

Pallet

Numero di scatole	336
Numero di strati	8
P x L x A (mm)	1,20 x 0,80 x 0,83

Cartoni per strato	42
Peso lordo pallet (kg)	356,00