

Artikelnummer: 129052

Kurzbeschreibung: Fahrwerk 6956, lenkbar, 3000 kg Tragkraft

Langbeschreibung: Fahrwerk 6956, lenkbar: Ideal für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen. Stabile Stahl-Schweißkonstruktion mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet, blau (RAL 5007). Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage. Mit großen, kugellagerten Nylonrollen. Tragkraft: 3000 kg Tragplatte: L 185 x B 150 mm Auflagenhöhe: L 300 x B 200 x T 104 mm 2 Achsen 4 Rollen Rollengröße: \varnothing 85 x B 90 mm Gewicht: 15 kg Lieferumfang: 1 Transportroller mit drehbarer Platte und Zugdeichsel

EAN/GTIN: 4017976069562

