

FAX-2840

Kompaktes Laserfax für den Arbeitsplatz

**Fax**

Fax Modem

Automatische Wahlwiederholung
Telefon-IndexLautsprecher- / Klingellautstärke
Fax/Tel-Schaltung
Kontrast
Enhanced Remote Activate
Zeitversetztes Senden
Faxabruf
SendevorbereitungSendespeicher
Empfangsspeicher
Dual Access
Rundsenden
Stapelübertragung

Automatische Verkleinerung

ECM-Fehlerkorrektur

Fax-Weiterleitung
Fernzugriff
Fernabfrage
Graustufen

33.600 bps (Super G3)

Ein besetzter Anschluss wird automatisch neu angewählt

Eine alphabetisch sortierte Liste der als Zielwahl, Kurzwahl oder Rundsendegruppe gespeicherten Rufnummern und Namen

3 Stufen und aus

Das Gerät erkennt automatisch, ob es sich um einen Fax- oder Telefonanruf handelt

Auto / hell / dunkel

Wenn ein Faxanruf auf einem Telefon angenommen wurde, kann dieser an das Fax weitergeleitet werden

Bis zu 50 Sendeaufträge

Geschützter Faxabruf

Reduziert die Übertragungszeit, indem das Dokument vor dem Senden eingelesen und gespeichert wird.

ca. 2,5 Sekunden/ Seite (A4)

Bis zu 400 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG)

Bis zu 400 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG)

Ermöglicht das gleichzeitige Ausführen zweier Funktionen

Zum Versenden eines Faxes an bis zu 272 verschiedene Empfänger (50 manuell eingegebene Nummern)

Speichert Dokumente, die zur selben Zeit an denselben Empfänger gesendet werden sollen, und sendet sie zusammen in einem Übertragungsvorgang

Wenn eine Seite mit einer Länge von mehr als 297 mm empfangen wird, verkleinert das Gerät das Dokument automatisch so, dass es auf eine A4-Seite passt.

Wenn das Fax Übertragungsfehler während einer Faxübertragung erkennt, sendet es die fehlerhaften Seiten noch einmal (dazu muss das Empfängergerät ebenfalls über diese Funktion verfügen)

Sendet ein im Speicher empfangenes Fax automatisch an eine zuvor programmierte Faxnummer

Ja

Ermöglicht den Empfang von Faxnachrichten über ein anderes Tonwahl-Gerät

256

Kopierer

Auflösung

Mehrfachkopien

Zoom

N auf 1 Kopien

Graustufen

Display

300 x 600 dpi

Kopiert Ihr Dokument bis zu 99-mal, auch sortiert

Vergrößert oder verkleinert Dokumente auf 25% bis 400% in 1%-Schritten

Ja

256

zweizeiliges LCD-Display

Adressbuch

Kurzwahl

Zielwahl

Rundsendegruppen

200 Speicherplätze

22 Speicherplätze (11 x 2)

Bis zu 8 Gruppen

Papiermanagement**Papierzufuhr²**

Standardkassette:

Einzelblatteinzug:

ADF:

250 Blatt

1 Blatt

30 Blatt

Papierablage²

Face Down:

Face Up (Gerader Papierweg):

100 Blatt

1 Blatt

Druckmedien

Medienarten und -grammaturen

Standardkassette: Normalpapier, Dünnes Papier, Recyclingpapier (60 - 105 g/m²)
 Einzelblatteinzug: Normalpapier, Dünnes Papier, Dickes Papier, Recyclingpapier, Briefpapier, Umschläge und Etiketten (60 - 163g/m²)
 ADF: Normalpapier, Recyclingpapier (64 - 90 g/m²)

Medienformate

Standardkassette: A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Lange Kante), B6(ISO), A6, Executive
 Einzelblatteinzug: Breite: 76,2 mm bis 216 mm x Länge: 116 mm bis 406,4 mm
 ADF: Breite: 147,3 mm bis 215,9 mm x Länge: 147,3 mm bis 355,6 mm

Verbrauchsmaterial

Toner im Lieferumfang ca. 1.000 Seiten¹
 Toner (TN-2210) ca. 1.200 Seiten¹
 Jumbo-Toner (TN-2220) ca. 2.600 Seiten¹
 Trommel (DR-2200) ca. 12.000 Seiten (eine Seite pro Druckauftrag)

Wie oft die Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen, ist von der Komplexität der Ausdrücke, der durchschnittlichen Deckung, der Papiergröße, der Anzahl der Seiten pro Druckauftrag und von der Art der Druckmedien abhängig.

Maße und Gewichte

	Mit Karton	Ohne Karton (mit Verbrauchsmaterial)
Maße (BxHxT)	476 x 436 x 458 mm	368 x 311 x 360 mm
Gewicht	12,7 kg	8,8 kg

Leistungsaufnahme / Lautstärke

	Leistungsaufnahme (bei 25°C gemessen)	Schalldruckpegel	Schallleistungspegel
Kopieren	Durchschnittlich 360 W	Weniger 53 dB	Weniger 6,18 B
Bereitschaftsmodus	Durchschnittlich 55 W	Weniger 30 dB	Weniger 4,25 B
Tiefschlafmodus	Durchschnittlich 1,5 W	Nicht hörbar	Nicht hörbar

Ökologie

TEC Wert 0,8 kWh / Woche
 Energy Star Ja
 Blauer Engel Ja

Lieferumfang

Tonerkassette für ca. 1.000 Seiten¹
 Trommeleinheit für ca. 12.000 Seiten
 Netzkabel
 TAE-N Kabel
 Benutzerhandbuch

¹ Reichweite gemäß ISO/IEC 19752

² mit 80g/m² Papier

