



| | |
|---|---|
| <p>Leuchtstoff – LED Strahler Magnum Future SMD Produktdaten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multifunktionaler, tragbarer LED Strahler mit 2 Schutzkontaktsteckdosen auf der Rückseite der Fassung • Für die Nutzung in Räumen und im Freien geeignet • Brenndauer: 50.000 Stunden | <p>Fluorescent – LED spotlight magnum Future SMD Product specifications</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multipurpose, portable LED spotlight with 2 sockets at the back of the fitting • For indoor and outdoor use • Lifespan of light source 50.000h |
| <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schutzart: IP44/54 • Stoßfestigkeit: IK10 • Schutzklasse: I • Versorgungsspannung: 230V/50Hz • Farbwiedergabe-index: >80 • Lumen an Leuchte: 2950 lm • Lumen per Watt: 92 lm/W • Farbtemperatur: 3000K/4000K • Gewicht: 3kg | <p>Specifications</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingress protection class: IP44/54 • Impact resistance: IK10 • Class of protection: I • Supply voltage: 230V/50Hz • CRI: >80 • Lumens from the fitting: 2950 lm • Lumens per watt: 92 lm/W • Colour temperature: 3000K/4000K • Weight: 3kg |
| <p>Strom/Zuleitung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strom: 32W • Inklusiv Gummikabel 5,0m H07RN-F 2x1,0mm • Optional erhältlich Gummikabel 5,0m H07RN-F 3x1,5mm | <p>Power/Line</p> <ul style="list-style-type: none"> • Power (installed): 32W • Inclusive rubber cable 5,0m H07RN-F 2x1,0mm • Optionally available rubber cable 5,0m H07RN-F 3x1,5mm |
| <p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff-Ausführung • stoßfest | <p>Profile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plastic construction • shock resistant |
| <p>Lieferform:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Polybeutel verpackt | <p>Packaging:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In polybag |