

Lacont Auffangwanne

für 2 x 200-Liter-Fass,
Auffangvolumen 210 l, Höhe x Breite
x Tiefe 340 x 1250 x 820 mm, mit
Gitterrost aus Stahl mit
korrosionsschützender
Zinkbeschichtung, aus Stahl mit
Lackierung in RAL5015 Himmelblau

Artikelnummer: 201061



Lacont Auffangwanne

Auffangwanne




- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- für 2 x 200-Liter-Fass
- Auffangvolumen 210 l
- Höhe x Breite x Tiefe 340 x 1250 x 820 mm
- mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
- Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen








Technische Details






Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Oberfläche	lackiert
Auffangwannentyp	Auffangwanne	Farbe	blau// RAL5015
Lagerort	unter Dach	Auffangwanne Ausstattung	Gitterrost
Kapazität	2 x 200-Liter-Fass	Material Gitterrost	Stahl
Auffangvolumen	210 l	Oberfläche Gitterrost	verzinkt
Gefahrstoffefignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	unterfahrbar	ja
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	Unterfahrhöhe	100 mm
Höhe	340 mm	stapelbar	nein
Breite	1250 mm	fahrbar	nein
Tiefe	820 mm	Farbe Ausführung	blau
Material	Stahl	Gewicht	73 kg

Zubehör

201078		Fassbock, für 3 x 60-Liter-Fass, Fassauflage mit Winkel, Höhe x Breite x Tiefe 350 x 1230 x 650 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
201082		Fassbock, für 3 x 60-Liter-Fass, Fassauflage mit Rollen, Höhe x Breite x Tiefe 350 x 1230 x 650 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
201105		PE-Auskleidung für Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
235631		Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
235787		Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit
235788		Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit

503884		Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
525732		Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm
525760		Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm