

Cascoo Einbaurad



Traglast 200 kg, Durchmesser 100 mm, Naben Länge 40 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Felge aus Polyamid, Felge mit Fadenschutz

Artikelnummer: 243557



Einbaurad

- Traglast 200 kg
- Durchmesser 100 mm
- Naben Länge 40 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Kugellager
- Felge aus Polyamid
- Felge mit Fadenschutz

Technische Details

Fördertechnik	Räder	Material Felge	Polyamid
Rollentyp	Transportgeräterollen	Radlager	Kugellager
Bauform	Rad	Feststeller	ohne
Traglast	200 kg	Fadenschutz	ja
Bereifung	Polyurethan	Länge Nabe	40 mm
Rad-Ø	100 mm	Gewicht	0,23 kg

