



Polyethylen



## Kunststoff-Paletten

### Mit Längskufen, durchbrochene Oberfläche

4-seitig einfahrbar, mit geringem Eigengewicht, reinigungsfreundlich ohne schöpfende Öffnungen.

- Aus schlagfestem Polyethylen- Regenerat, schwarz
- Temperaturbeständig von -30° bis +70° C
- Beständig gegen viele Säuren und Laugen, bitte anfragen
- Höhe 150 mm

Traglast statisch kg	5000	
Traglast dynamisch kg	1000	
Traglast im Regal kg	400	
Breite x Länge mm	800 x 1200	1000 x 1200
Einfahrtiefe B / L mm	100 / 95	120 / 95
Einfahrtiefen B / L mm	595 / 775	710 / 780
Gewicht kg	12	14
schwarz (Regenerat)	229522	142935
	---	---



## Schwerlast-Kunststoff-Paletten

### Mit Längskufen

Bestens geeignet für Hochregallager und automatische Prozesse mit extrem hoher Belastung im Non-Food-Bereich.

- Aus HDPE-Regenerat, grau/blau
- Oberdeck mit transportsicherer Antirutsch-Beschichtung
- Höhe 160 mm, Einfahrtiefe 100 / 95 mm

Traglast statisch kg	7500	5000
Traglast dynamisch kg	1750	1250
Traglast im Regal	1750	1000
Breite x Länge mm	800 x 1200	1000 x 1200
Einfahrtiefen B/L mm	600 / 780	710 / 780
Gewicht kg	21,5	23,5
	142932	142933
	---	---

## Universal-Hygieneplatten

4-seitig einfahrbar, geschlossenes Oberdeck zur leichten Reinigung, Unterseite gerippt.

- Aus grauem Polyethylen-Regenerat
- Temperaturbeständig von -30° bis +60° C

[1] Mit 9 Füßen


[2] Mit 3 Kufen

[3] Mit 3 Kufen und Eisenverstärkung

Ausführung	[1]	[2]	[3]
Traglast statisch kg	5000	6000	6000
Traglast dynamisch kg	1500	2000	2500
Traglast im Regal kg	-	500	1200
Breite x Länge mm	800 x 1200	800 x 1200	800 x 1200
Höhe mm	140	155	155
Einfahrtiefen B / L mm	600 / 800	600 / 800	600 / 800
Gewicht kg	19	25	28
	528376	528378	528380

1 Stück  
ab 10 Stück  
Preis / Stück

---  
---  
---



1

**TOP-ANGEBOT**

ab ---  
10 Stück  
528376



2+3