

Stellfüße

22593.2170



Produktbeschreibung

Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden. Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt.

Werkstoff

Gewindestift

- Rostfreier Stahl 1.4305

Kontermutter

- Rostfreier Stahl A2, ISO 4032

Teller


- Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Stellfüße, mit Rutschsicherung

Maßzeichnung



Bestellinformationen

| Abmessungen | | SW ₁ | SW ₂ | SW ₃ | [g] | Art.-Nr. | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|----------|----------------|----------------|----------------|
| d ₁ | d ₂ | | | | | | l ₁ | h ₁ | l ₂ |
| mit Schraube – Bild 2, Rostfreier Stahl | | | | | | | | | |
| 60 | M16 | 150 | 2,5 | 17 | 12 | 8 | 24 | 288 | 22593.2170 |

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 14.06.2023.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.