

RJ45-Steckverbinder Kat.6A / Kat.7 / Kat.7A / Kat.8.1

- für starre oder flexible Adern geeignet
- für AWG22 - AWG24 Adern (1,2 - 1,45 mm mit Isolierung)
- Gehäuse: geschirmt (vergoldetes Messinggehäuse)
- Kontakte: 50µ vergoldet
- max. Außendurchmesser des Kabels: 8 mm
- für Datenübertragungsraten bis 10 Gigabit Ethernet
- Montage erfolgt mittels Einfädelhilfe
- Maße: (B)22,5 x (T)11,7x (H)8 mm

Lieferumfang: 10 RJ45-Steckerbinder, 10 Einfädelkämme



RJ45-Steckverbinder Kat.6A / Kat.7 / Kat.7A / Kat.8.1

Produkt	Ausführung	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
RJ45-Steckverbinder Kat.6A/Kat.7/Kat.7A/Kat.8.1	AWG 22 - 24	MP0048	11116873
Zubehör: Knickschutztülle (10 Stück)	grau	MP0034	11115530