

## **bacs sur roulettes verrouillables rolltainer®**

force 500 kg, hauteur x longueur x largeur 1800 x 870 x 682 mm, hauteur utile 1610 mm, rehausse : 3 parois (grillage), 1 porte battante, structure en acier galvanisé en bleu, plateforme en polyéthylène haute pression en semblable à RAL5010 bleu gentiane, avec bandage polypropylène



**Numéro d'article: 244003**



### bacs sur roulettes verrouillables

- force 500 kg
- hauteur x longueur x largeur 1800 x 870 x 682 mm
- hauteur utile 1610 mm
- rehausse : 3 parois (grillage), 1 porte battante
- Dimensions adaptées aux bacs norme Europe
- structure en acier galvanisé en bleu
- plateforme en polyéthylène haute pression en semblable à RAL5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- Ø de roue 108 mm
- avec bandage polypropylène

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau de plateforme	polyéthylène haute pression
type de chariot	bacs sur roulettes verrouillables	couleur de la plateforme	semblable à RAL5010 bleu gentiane
rehausses	3 parois (grillage), 1 porte battante	matériau de châssis	acier
charge	500 kg	surface de châssis	galvanisé
hauteur	1800 mm	Diamètre de roue	108 mm
longueur	870 mm	pneumatique	polypropylène
largeur	682 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes/2 fixes
hauteur utile	1610 mm	norme européenne	oui
Structure de la plateforme	ajourés	Poids	43 kg

## Accessoires

244006



tablette grillagée, force 150 kg, en treillis, galvanisé en bleu