


## chariot porte-palans à chaîne

charge de traction 20000 kg, largeur de bride 136 - 203 mm

Numéro d'article: 908069



## Chariots porte-palans à chaîne



Force 20000 kg

chariot porte-palans à chaîne



- charge de traction 20000 kg
- largeur de bride 136 - 203 mm
- nombre de brins 1
- largeur x profondeur 537 x 574 mm
- rayon de courbe 2,8 m min.
- longueur de commande de chaîne à main 2,5 m
- en acier avec laquage en RAL5010 bleu gentiane
- roues en acier moulé en noir
- roulement silencieux et sécurisé des roues grâce aux roulements à billes de qualité, lubrifiés en permanence
- roue diamètre intérieur/extérieur 175 / 200 mm
- avec 4 éclisses de sécurité sur les tôles latérales servant de dispositif anti-rupture des roues, de nettoyeur et de dispositif anti-chute
- poids 244 kg

|                                  |                               |                         |                          |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| appareil de levage               | appareil de levage            | diamètre roue intérieur | 175 mm                   |
| type de moyen de levage          | chariot porte-palans à chaîne | diamètre roue extérieur | 200 mm                   |
| charge de traction               | 20000 kg                      | Rayon de courbe minimal | 2,8 m                    |
| commande de levage               | manuel                        | surface                 | laqué                    |
| largeur de bride                 | 136-203 mm                    | matériau de la roue     | acier moulé              |
| nombre de chaînes                | 1 pièce                       | couleur de la roue      | noir                     |
| matériau                         | acier                         | couleur                 | bleu gentiane // RAL5010 |
| largeur                          | 537 mm                        | Dimensions F            | 315 mm                   |
| profondeur                       | 574 mm                        | Dimensions G            | 3 mm                     |
| longueur de la chaîne de command | 2,5 m                         | Poids                   | 244 kg                   |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 907995 |  | Chaîne de treuil pour longueur de commande supplémentaire, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal           |
| 908182 |  | Largeur de fer supérieure pour Chariot porte-palans, force 20000 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 149457 |   | palan à chaîne à air comprimé, force 250 kg, nombre de brins 1, suspension par crochet           |
| 663595 |  | portique d'atelier roulant, force 500 kg, hauteur de construction 3120 mm, largeur libre 3000 mm |