

## Bedrunka + Hirth établi roulant

hauteur x largeur x profondeur 859 x 1250 x 750 mm, plateau de table en multiplex, huilé, force 500 kg, piètement 4 pieds, équipement : 1 armoire, 1 tablette, châssis avec laquage en RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en RAL 5012 bleu clair, soubassement 4 roulettes pivotantes



bedrunka+hirth



Numéro d'article: 972556

## Bedrunka + Hirth Chariot d'atelier

établi roulant

- hauteur x largeur x profondeur 859 x 1250 x 750 mm
- plateau de table en multiplex, huilé
- épaisseur de panneau 40 mm
- force 500 kg
- piètement 4 pieds
- équipement : 1 armoire, 1 tablette
- à gauche 1 armoire
- à droite 1 tablette
- structure en acier
- châssis avec laquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec laquage en RAL 5012 bleu clair
- avec barre de poussée
- soubassement 4 roulettes pivotantes
- 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- certification GS et TÜV

## Détails techniques

type de meuble	table	couleur de la plaque	hêtre
type de table	éta bli	matériau de châssis	acier
forme de châssis	piè tement 4 pieds	surface de châssis	laqué
hauteur	859 mm	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
largeur	1250 mm	surface de face avant	laqué
profondeur	750 mm	couleur de la face avant	bleu // RAL 5012
épaisseur de panneau	40 mm	Nombre de tablettes	1 pièce
charge	500 kg	nombre de portes	1 pièce
hauteur réglable	non	roulant	oui
conducteur d'électricité	non	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
équipement établi	1 armoire, 1 tablette	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
soubassements à gauche	1 armoire	Diamètre de roue	125 mm
soubassements à droite	1 tablette	certification	GS // TÜV
matériau de plaque	multiplex	Poids	71 kg
surface de plaque	huilé		

## Cela s'adapte aussi ...

119026		chariot à plateaux, force 500 kg, 2 plateau(x) avec tablette de rétention, plateau longueur x largeur 600 x 600 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage TPE
195704		étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
524705		support pour sac poubelle, pour sacs 70 - 120 litres, hauteur x diamètre 960 x 600 mm, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, couvercle en plastique argent