

Broszura informacyjna

19 03 130

Szczypce tnące okrągłe (szczypce jubilerskie)

- Do obróbki cienkiego drutu i prac jubilerskich
- Idealne do cięcia i gięcia, np. w elektronice
- Do formowania pętli z drutu
- Precyzyjne okrągłe szczęki, ostro zakończone
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 60 HRC
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



Ogólna	
Nr art.	19 03 130
EAN	4003773014348
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	72 g
Wymiary	130 x 52 x 12 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 2,2 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 1,6 mm
Grubość szczęki (złącze) (T1)	8,0 mm
Szerokość końcówki (W4)	2,0 mm
Tip Thickness (D1)	1,0 mm
Długość szczęki (L3)	32,0 mm
Szerokość główki (W3)	13,5 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

