

fetra etagewagen

draagvermogen 500 kg, met 5 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met massief rubber-banden

Artikelnummer: 118860



fetra
Transportgeräte



fetra Etagewagen

draagvermogen 500 kg











etagewagen


- draagvermogen 500 kg
- met 5 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- etage(s) van hout
- etage(s) uitneembaar
- opbouw 3 wanden (stalen buis)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 zwenkwielen en 2 wielen met rem, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met massief rubber-banden
- wielnaaf met wiellager
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details







transporttoestel	transportwagen	wielen aantal/soort	2 zwenkwielen en 2 wielen met rem
type wagen	etagewagen	banden	massief rubber
constructies	3 wanden (stalen buis)	wiel-ø	200 mm
lengte laadvlak	1200 mm	wiellager	wiellager
breedte laadvlak	800 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
hoogte	1800 mm	elektrisch geleidend	nee
etages aantal	5 stuks	schuifbeugel	1 stuks
draagvermogen	500 kg	in-/uitklapbaar	nee
materiaal etage(s)	hout	wielstand	rechthoekig
etage(s) uitvoering	uitneembaar	oppervlak	m. poedercoating
materiaal	staal	kleur	briljantblauw // RAL5007
materiaal verwerking	gelast	norm	EN 1757-3 (rem)
euronorm	nee	garantie	10 jaar
etage-inrichting	recht	gewicht	128 kg

Gerelateerde Producten

119109		legbord voor etagewagen, lengte x breedte 1200 x 800 mm, van sandwichpanelen in decor beuken
119194		wiel, diameter 200 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
147905		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158760		wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 200 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158816		scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm
225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw

309745		wiel, met polyamide-banden, diameter 200 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
--------	---	--

Dit past ook bij ...

208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505112		halmarkeerverf, standaardkleur, in RAL1003 signaalgeel, inhoud 5 l
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
528958		orderplanner, 10 vakken, hoogte x breedte 1282 x 554 mm, plank(en) van kunststof in grijs