

## Kärcher Zuigslang voor nat- droogzuigers

**KÄRCHER**

slanglengte 4 m, nominale breedte 40 mm, met bochtstuk en C40-clip-aansluiting

Artikelnummer: 119517













Zuigslang voor nat-droogzuigers

- slanglengte 4 m
- nominale breedte 40 mm
- met bochtstuk en C40-clip-aansluiting
- hoogte x lengte x breedte 65 x 500 x 500 mm

### Technische details

reinigingstype	Accessoires	slang/buis uitrusting	bochtstuk, C40-clip-aansluiting
voor reinigingsapparaat	nat-droogzuigers	hoogte	65 mm
slanglengte	4 m	lengte	500 mm
antistatisch	nee	breedte	500 mm
nominale breedte	40 mm	gewicht	1,637 kg

### Gerelateerde Producten

119231		nat-droogzuigers, vermogen 2350 W, luchtvolume 3420 l/min, volume bak 55 l, Werkbreedte 360 mm
119232		nat-droogzuigers, vermogen 2350 W, luchtvolume 3420 l/min, volume bak 55 l
119312		nat-droogzuigers, vermogen 2760 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 55 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119314		nat-droogzuigers, vermogen 2x1200 W, luchtvolume 2x3360 l/min, volume bak 70 l, Werkbreedte 400 mm
119317		nat-droogzuigers, vermogen 3x1200 W, luchtvolume 3x3660 l/min, volume bak 70 l, Werkbreedte 400 mm
119319		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 65 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119321		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 75 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119322		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 75 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119323		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 65 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119324		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 75 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm