

ZARGES

Aluminium transportbox

Mini-Box

hoogte x lengte x breedte 240 x 600 x 400 mm, inhoud 42 l, in alu-naturel, wanden gesloten, legbord gesloten

Artikelnummer: 203808



ZARGES Aluminium combibox Mini-Box

Aluminium transportbox





- hoogte x lengte x breedte 240 x 600 x 400 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 220 x 550 x 350 mm
- inhoud 42 l
- In euromaat
- in alu-naturel
- wanden gesloten
- legbord gesloten
- scharnierdeksel met afdichting
- afsluitbaar met klapsluiting met cilinderslot
- draaggreep
- 10 jaar garantie



Technische details

baktype	Transportbak	stapelbaar	ja
euronorm	ja	wandconstructie	gesloten
inhoud	42 l	vloerconstructie	gesloten
materiaal	aluminium	geschikt voor levensmiddelen	nee
hoogte	240 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
binnenhoogte	220 mm	draaginstallatie	draaggreep
lengte	600 mm	nestbaar	nee
binnenlengte	550 mm	kleur	alu-naturel
breedte	400 mm	onderrijdbaar	nee
binnenbreedte	350 mm	sluitsysteem	klapsluiting met cilinderslot
plafond	ja	set	nee
type deksel	scharnierdeksel	garantie	10 jaar
deksel uitrusting	afdichting	gewicht	4,2 kg

Gerelateerde Producten

139312		gereedschapsinzetelement, voor Transportbox, lengte x breedte 435 x 290 mm
139313		hangslot, voor Transportbox, 3 posities
203812		Scheidingswand, voor Transportbox 42 l, van aluminium
209199		Set aluminium transportboxen, in alu-naturel, wanden gesloten, legbord gesloten

Dit past ook bij ...

105205		Werkplaatsstoel, zitting hoogte x breedte x diepte 420 - 550 x 440 x 380 mm, voetkruis van kunststof in zwart, met tapijtrol, lastafhankelijk geremd
146607		dossierwagen, draagvermogen 200 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, wielen met TPE-banden
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag