

bott

Verrijdbare werkbank

verso

hoogte x breedte x diepte 910 x 1000 x 600 mm, tafelblad van staal, uitrusting: 1 lade, 1 legbord, 1 duwbeugel, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, onderbouw 4 wielen

Artikelnummer: 231770



Verrijdbare werkbank





- hoogte x breedte x diepte 910 x 1000 x 600 mm
- tafelblad van staal
- uitrusting: 1 lade, 1 legbord, 1 duwbeugel
- laden hoogte 1x175 mm
- draagvermogen per lade 75 kg
- ladegeleider 100 %
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- onderbouw 4 wielen
- wiel Ø 125 mm
- Leveringstoestand voorgemonteerd

meubeltype	tafel	materiaal onderstel	staal
type tafel	werkbank	oppervlak onderstel	m. poedercoating
hoogte	910 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
breedte	1000 mm	oppervlak front	m. poedercoating
diepte	600 mm	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
in hoogte verstelbaar	nee	materiaal verwerking	gelast
werkbank uitrusting	1 lade, 1 legbord, 1 duwbeugel	verrijdbaar	ja
laden aantal x hoogte	1x175 mm	wielen aantal/soort	4 wielen
draagvermogen lade	75 kg	wiel-ø	125 mm
uittrekbare lade	100 %	gewicht	57,354 kg
materiaal plaat	staal		

Gerelateerde Producten

232989		scheidings- en vakkenwanden, met 3 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232991		scheidings- en vakkenwanden, met 6 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232993		scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233014		schuimstofelement, lengte x breedte 525 x 550 mm, van rubber in zwart
233058		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 175 x 525 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
233447		lade-indelingsset, met 15 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs

Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen