

bac gerbable

hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm, En polypropylène (100 % matériau recyclé) coloris gris, Parois plein avec ouverture de prise sur la face avant, fond plein



Mindestbestellmenge = 2 pièce

Numéro d'article: 239726

bac gerbable

- hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 307 x 567 x 367 mm
- capacité de gerbage 300 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- En polypropylène (100 % matériau recyclé) coloris gris
- Parois plein avec ouverture de prise sur la face avant, fond plein
- avec rebord de gerbage gerbable Plusieurs niveaux en toute sécurité

Détails techniques

type de récipient	bac gerbable	gerbable	oui
norme européenne	oui	gerbable avec rebord gerbage	
capacité	64 l	emboîtable	non
hauteur	320 mm	pliable	non
longueur	600 mm	structure de cloison	plein
largeur	400 mm	finition paroi	ouverture de prise sur face avant
hauteur intérieure	307 mm	soubassement	plein
longueur intérieure	567 mm	capacité de gerbage	300 kg
largeur intérieure	367 mm	couvercle	non
matériau	polypropylène	considération comme	non

					matière dang
	recyclable	oui			couleur gris
	pourcentage matériau recyclé	100 %			Poids 1,95 kg

Cela s'adapte aussi ...

218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
233810		KS Tools Jeu de limes d'atelier, 5 pièces
234855		KS Tools SMARTBACKPACK Sac à dos Chariot télescopique
235098		KS Tools Jeu d'outils 1/4"+1/2" CHROMEplus, 90 pièces.