


## verzamelwagen

draagvermogen 100 kg, met 2 etage(s), draadgaasbodem, constructie van stalen buis galvanisch blauw verzinkt, Met Polyurethaan-banden op polyamide-velg

Artikelnummer: 244045



### verzamelwagen

- draagvermogen 100 kg
- met 2 etage(s), draadgaasbodem
- hoogte x lengte x breedte 1625 x 935 x 500 mm
- opbouwelementen: 2 wanden (draadgaas)
- constructie van stalen buis galvanisch blauw verzinkt
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 125 mm
- Met Polyurethaan-banden op polyamide-velg

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
type wagen	verzamelwagen	materiaal	stalen buis
draagvermogen	100 kg	maaswijdte zijden	50 x 50 mm
hoogte	1625 mm	etage-inrichting	recht
etages aantal	2 stuks	constructies	2 wanden (draadgaas)
etage type	draadgaasbodem	diameter wiel	125 mm
draagvermogen etage	75 kg	materiaal velg	polyamide
lengte	935 mm	oppervlak	galvanisch verzinkt
breedte	500 mm		2 stuks

banden Polyurethaan

gewicht 25,2 kg