


Krause rolsteiger

MONTO® PROTEC XXL®

Voor een werkhoogte tot ca. 6,3 m,
steigerhoogte 5,45 m, 2 platform(s),
per platform 1 luik, standhoogte 4,3
m, platform breedte x diepte 2000 x
1200 mm, steiger van aluminium

Artikelnummer: 244245



rolsteiger




- Voor een werkhoogte tot ca. 6,3 m
- steigerhoogte 5,45 m
- 2 platform(s), per platform 1 luik
- standhoogte 4,3 m, platform breedte x diepte 2000 x 1200 mm
- platforms in een afstand van 2 m
- Sporten met antislipprofiel
- met weerbestendig antislip-platform
- veilig in gebruik door GuardMatic-System
- met 4 zijsteunen
- met 4 in hoogte verstelbare wielen met rem
- steiger van aluminium
- belastbaar tot 200 kg/m²

- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 1004-1
- TÜV getest
- 8 jaar garantie
- gewicht 207,5 kg

Technische details

stijgtechniek	steiger	draagarm aantal	4 stuks
steigertype	rolsteiger	onderbouw	4 wielen (in hoogte verstelbaar)
materiaal steiger	aluminium		200 kg/m ²
steigerhoogte	5,45 m	steiger uitrusting	weerbestendig, antislip-platform
standhoogte	4,3 m	veiligheidsuitrusting steiger	GuardMatic-System
werkhoogte	6,3 m	in-/uitklapbaar	ja
platforms aantal	2	verrijdbaar	ja
breedte platform	2000 mm	balustrade	ja
diepte platform	1200 mm	norm	DIN EN 1004-1
afstand platforms	2 m	certificering	TÜV getest
type trede/sport	Sporten met antislipprofiel	garantie	8 jaar
doorgangen	per platform 1 luik	gewicht	207,5 kg

Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
528213		verrijdbaar opstapje, van kunststof in blauw, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen