

RAPIDLIFT pallethefwagen Royal XF



draagvermogen 2000 kg, vork
lengte x breedte 1150 x 160 mm,
zwenkwielen met polyurethaan-
banden, breedte x Ø 50 x 180 mm,
vorkrollen tandem met
polyurethaan-banden, breedte x Ø
75 x 52 mm



Artikelnummer: 400123

RAPIDLIFT Extra platte palletvrachtwagen Royal XF


pallethefwagen

- draagvermogen 2000 kg
- vork lengte x breedte 1150 x 160 mm
- draagbreedte 540 mm
- vorkpunten met klimwieltjes
- zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 50 x 180 mm
- vorkrollen tandem met polyurethaan-banden, breedte x Ø 75 x 52 mm
- hefhoogte 170 mm / verlaagde hoogte 55 mm
- vorken van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
- frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
- torsiestijve staalconstructie
- disselgreep voor de functies heffen - rijden - neerlaten
- dissel in zwart
- stuuruitslag 210 °
- zuiger van staal, hardverchroomd en geslepen
- lengte 1505 mm
- gewicht 65 kg

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	breedte zwenkwielen	50 mm
hefwagentype	pallethefwagen	lengte	1505 mm
draagvermogen	2000 kg	stuuruitslag	210 °
lengte vork	1150 mm	vork uitrusting	klimwieltjes
vorkbreedte	160 mm	snelheffing	nee
draagbreedte	540 mm	dissel	functies heffen-rijden-neerlaten
bediening heffing	handmatig/hydraulisch	materiaal	staal
bediening wielonderstel	handmatig	oppervlak lijst	m. poedercoating
hefhoogte (min.)	55 mm	kleur lijst	zwart
hefhoogte (max.)	170 mm	oppervlak vork	m. poedercoating
materiaal zwenkwiel	polyurethaan	kleur vork	vermiljoen // RAL2002
materiaal vorkwielen	polyurethaan	kleur dissel	zwart
vorkrol	tandem	materiaal zuiger	staal
diameter vorkwiel	52 mm	oppervlak zuiger	hardverchromd en geslepen
breedte vorkwiel	75 mm	gewicht	65 kg
diameter zwenkwielen	180 mm		

Gerelateerde Producten

149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
--------	--	--

Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendeck gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221284		werkhandschoenen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
227875		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

626475



Gaasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten