

ZARGES

multifunctionele reformladder

Combimaster Plus X

2 x 8 sporten met antislipprofiel,
balklengte 2,42 - 4,1 m, van
aluminium

Artikelnummer: 525154



ZARGES Multifunctionele reformladder Combimaster Plus X

multifunctionele reformladder






- trap beide zijden
- 2 x 8 sporten met antislipprofiel
- voor een werkhoogte als aanlegladder tot ca. 4,9 m
- balklengte 2,42 - 4,1 m
- sport-boomverbinding afgekant
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- vervangbare laddervoeten aan het balkeinde
- van aluminium
- gewicht 10,1 kg
- volgens DIN EN 131
- 10 jaar garantie



Technische details

stijgtechniek	multifunctionele ladder	verrijdbaar	nee
laddertype	multifunctionele reformladder	sport-/dwarsverbinding	afgekant
materiaal	aluminium	onderbouw	vervangbare laddervoeten
gebruik	beide zijden	ladder uitvoering	tweedelig
lengte paal	2,42-4,1 m	veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging
werkhoogte als aanlegladder	4,9 m	spreidbeveiliging	ja
hoogte ladder	2,27 m	veiligheidsbeugel	nee
sporten aantal	2 x 8	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	sporten met antislipprofiel	norm	DIN EN 131
traversebreedte	800 mm	garantie	10 jaar
in-/uitklapbaar	ja	gewicht	10,1 kg

Dit past ook bij ...

149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
204801		Afvallon, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar
520203		gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel
526758		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2500 x 2370 x 335 mm, vaklast 150 kg, 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, staanders met corrosiebeschermende zinklaag
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE