



# Der professionelle Einsteiger für Farbe in A4

Der ECOSYS P5021cdn bietet mehr als Sie erwarten. Trotz des kompakten Designs bietet er eine Vielzahl nützlicher Funktionen und erreicht professionelle Druckergebnisse dank echter 1.200 dpi Auflösung. Mit integrierter USB- und Netzwerkschnittstelle ist der Drucker sowohl für anspruchsvolle Einzelarbeitsplätze als auch für kleine, vernetzte Teams hervorragend geeignet. Das Schwestermodell ECOSYS P5021cdw ermöglicht darüber hinaus den direkten drahtlosen Zugriff auf den Drucker via Wi-Fi Direct. Kyocera's bewährte Long-Life-Technologie garantiert dabei Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Ressourcenschonung.



ECOSYS P5021cdn  
ECOSYS P5021cdw



A4-Farbrucker

Bis zu 21 Seiten pro Minute

50 + 250 Blatt Papierzufuhr

## ALLGEMEIN

**Technologie:** Kyocera ECOSYS, Farblaser  
**Bedienfeldanzeige:** 2-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet  
**Druckgeschwindigkeit:**  
 bis zu 21 Seiten A4 pro Minute in SW und Farbe  
**Auflösung:** 1.200 × 1.200 dpi, 600 × 600 dpi MultiBit  
 (für Druckqualität bis zu 9.600 × 600 dpi)  
**Druckvolumen:** max. 2.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert  
 für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung  
 bis zu 30.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)  
**Aufwärmzeit:** ca. 32 Sekunden (nach dem Einschalten)  
**Erste Druckseite nach:** ca. 11/12,5 Sekunden (SW/Farbe)  
**Integriertes Kostenstellenmanagement:**  
 bis zu 20 Kostenstellen<sup>1</sup>  
**Abmessungen (H × B × T):** 329 mm × 410 mm × 410 mm  
**Gewicht:** ca. 21 kg (ohne Toner)  
**Netzspannung:** 220–240 V, 50 Hz  
**Leistungsaufnahme:**  
**Ruhemodus:** 0,9 W  
**Bereit:** 33 W  
**Drucken:** 345 W  
**Geräuschemission<sup>2</sup> (gem. ISO 7779):**  
**Bereit:** < Messgrenze  
**Drucken:** 45,7/46,2 dB(A)<sub>L<sub>PA</sub></sub> (SW/Farbe)  
**Leiser Druck:** 41,8/41,9 dB(A)<sub>L<sub>PA</sub></sub>  
 (reduzierte Druckgeschwindigkeit, SW/Farbe)  
**Sicherheitsprüfungen:** TÜV-GS, CE  
 Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm  
 ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

## PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf  
 eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von  
 Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.  
**Papierzufuhr:**  
**Universalzufuhr:** max. 50 Blatt, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A6, A5, A4,  
 benutzerdefiniert (70 mm × 148 mm–216 mm × 356 mm)  
**Papierkassette:** max. 250 Blatt, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A6, A5, A4,  
 benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm–216 mm × 356 mm)  
**Max. Papierkapazität einschl. Optionen:** 550 Blatt  
**Duplex-Einheit:** beidseitiger Druck, 60–120 g/m<sup>2</sup>, A5, A4,  
 benutzerdefiniert (140 mm × 210 mm–216 mm × 356 mm)  
**Papierablage:** max. 150 Blatt (face-down)

## CONTROLLER

**CPU:** Coreflex-A9 800 MHz  
**Speicher:** 512 MB RAM  
**Schnittstellen:**  
 USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/  
 1000BASE-T), WLAN (IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct)<sup>3</sup>, USB-  
 Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte  
 (für Fonts, Macros, Overlays und Auftrags-Box-Funktionen)  
**Druckersprache:** PRESCRIBE IIc  
**Emulationen:** PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompa-  
 tibel), PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print  
**Betriebssysteme:** alle gängigen Windows-Betriebssysteme,  
 Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX,  
 Chrome OS sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage  
**Schriften/Barcodes:** 93 skalierbare Fonts für PCL/  
 PostScript, 8 Fonts für Windows, 1 Bitmap Font, 45 ein-  
 dimensionale Barcodes (z.B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie  
 Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417  
 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option  
 erhältlich)  
**Druckfunktionen:** „Prüfen und Halten“ (Proof and hold),  
 N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt),  
 Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Toner-  
 sparmodus, AirPrint, Mopria  
**Sicherheitsfeatures:**  
 „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, Verschlüsselter  
 PDF-Direktdruck, Sicherheitswasserzeichen, IPSec, HTTPS,  
 SNMPv3, IPP over SSL, Einschränkung des Nutzerkreises  
 durch Benutzer-Loginverwaltung<sup>1</sup>, IP-Filter, Port-Nummern-  
 beschränkung, Blockieren von Schnittstellen

## VERBRAUCHSMATERIAL

**TK-5230K:**  
 Toner schwarz für 2.600 Seiten gem. ISO/IEC 19798  
**TK-5220K:**  
 Toner schwarz für 1.200 Seiten gem. ISO/IEC 19798  
**TK-5230C, TK-5230M, TK-5230Y:** Toner cyan, magenta,  
 gelb für jeweils 2.200 Seiten gem. ISO/IEC 19798  
**TK-5220C, TK-5220M, TK-5220Y:** Toner cyan, magenta,  
 gelb für jeweils 1.200 Seiten gem. ISO/IEC 19798  
**Kapazität des mitgelieferten Toners:** Schwarz, Cyan,  
 Magenta, Gelb: jeweils 1.200 Seiten gem. ISO/IEC 19798

## OPTIONEN

**Papierkassette PF-5110:** max. 250 Blatt, 60–163 g/m<sup>2</sup>,  
 A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm–  
 216 mm × 356 mm).  
**Unterschrank:**  
**CB-510-B:** Holzschrank, Höhe ca. 51 cm  
**ThinPrint-Kit UG-33:** ermöglicht Drucken unter ThinPrint  
**USB-Kartenleser:** vereinfacht Authentifizierung am Drucker

## GARANTIE

2 Jahre Garantie „Bring in“ auf den Drucker, 3 Jahre bis  
 max. 100.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwickler-  
 einheiten des Druckers.<sup>3</sup>

## MODELLVARIANTE

**ECOSYS P5021cdn/KL3:**  
 Inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)  
**ECOSYS P5021cdw/KL3:**  
 Inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)

Kyocera Life – die Garantieverweiterung auf bis zu 5 Jahre  
 vor Ort für Drucker und Optionen

- <sup>1</sup> Kartenleser-Kit erforderlich.
- <sup>2</sup> Surface sound pressure level (1 m Messabstand).
- <sup>3</sup> Nur ECOSYS P5021cdw.
- <sup>4</sup> Gemäß den Kyocera-Garantiebedingungen,  
 siehe [garantie.kyoceradocumentsolutions.de](http://garantie.kyoceradocumentsolutions.de)



Klimaschutz ist wichtiger denn je. Kyocera hilft Ihnen dabei, Ihren Büroalltag  
 klima- und umweltfreundlicher zu gestalten. Alle Drucker und Multifunktions-  
 systeme von Kyocera sind einschließlich des Originaltoners klimaneutral\*.  
 Die Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und  
 Verwertung der Systeme entstehen, werden über myclimate Gold Standard-Klimaschutz-  
 projekte kompensiert. Print Green: Unserer Umwelt zuliebe.

\* Alle von Kyocera Document Solutions Deutschland und Kyocera Document Solutions Österreich  
 vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sowie Geräte (ab dem 01.10.2019) sind durch zertifizierte  
 CO<sub>2</sub>-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software, Ersatzteilen sowie  
 Lieferungen aus vor dem 01.10.2019 begründeten Lieferverpflichtungen.



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH  
 Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch  
 Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106  
[www.kyoceradocumentsolutions.de](http://www.kyoceradocumentsolutions.de)

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH  
 Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien  
 Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400  
[www.kyoceradocumentsolutions.at](http://www.kyoceradocumentsolutions.at)



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten.  
 Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen  
 der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt.

