



TÜV-/MPA-geprüfte Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Kleingebindewannen DENIOS classic-line, mit 20 bis 40 Liter Auffangvolumen

Besonders kompakt und platzsparend. Lagern Sie Gefahrstoffe direkt am Einsatzort.

- Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
- Aus hochwertig pulverbeschichtetem Stahl für optimalen Korrosionsschutz
- Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis




Feuerverzinktes Lochblech oder Wannenboden als Stellfläche

classic-line

by DENIOS ■ ■

Auffangvolumen [l]	20	30	25	40
Maße außen B x T x H [mm]	987 x 400 x 75	987 x 600 x 75	1287 x 400 x 75	1287 x 600 x 75
Bestellnummer	252-344-J1	252-350-J1	252-356-J1	252-359-J1
Zubehör	Lochblech-Abdeckungen verzinkt			
Bestellnummer	195-283-J1	195-284-J1	195-285-J1	195-286-J1



Die Lochbleche können, z.B. zum Reinigen leicht entnommen werden.

Kleingebindewannen DENIOS classic-line Edelstahl, mit 20 bis 50 Liter Auffangvolumen

Besonders kompakt und platzsparend. Lagern Sie Gefahrstoffe direkt am Einsatzort. Aus rostfreiem Edelstahl - langfristiger Korrosionsschutz auch bei der Lagerung von aggressiven Chemikalien.

- Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
- Aus Edelstahl - langfristiger Korrosionsschutz auch bei der Lagerung von aggressiven Chemikalien
- Kleingebinde werden direkt eingestellt oder auf einem Edelstahl-Lochblech gelagert
- Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen



classic-line

by DENIOS ■ ■

Auffangvolumen [l]	20	30	40	40	50
Maße außen B x T x H [mm]	310 x 545 x 145	310 x 845 x 145	510 x 845 x 120	310 x 1145 x 140	510 x 1145 x 110
Bestellnummer	183-506-J1	183-507-J1	183-508-J1	183-509-J1	183-510-J1
Zubehör	Lochblech-Abdeckungen Edelstahl				
Bestellnummer	195-289-J1	195-290-J1	195-291-J1	195-292-J1	195-293-J1