



## RJ45-Steckverbinder UFP8 Kat.6A (tief), ungeschirmt

- erhältlich mit Farbcode T568A und T568B
- für zeitsparende und zuverlässige Konfektionierung vor Ort, für alle Netze von Voice bis 10 Gigabit Ethernet
- in nur 60 Sekunden lässt er sich auf alle gängigen Kabeltypen montieren — ohne Spezialwerkzeug
- Durchdring-Kontakte, geeignet für Leiterquerschnitte AWG 27/7 - 22/7, AWG 24/1 - 22/1
- feinstufige Kabelabfangung, geeignet für Kabeldurchmesser von 5,5 mm bis 8,5 mm
- vormontierte Schutzkappe, effektiver Schutz der Kontakte vor Staub und Transportschäden
- langer Entriegelungshebel, einfache Steck- und Ziehvorgänge bei engen Platzverhältnissen

**Anwendungsbeispiele:** - geeignet für Verkabelungen in Bürogebäuden, Rechenzentren, Industrieanlagen und Heimnetzwerken- optimiert für den Feldeinsatz, auch unter schwierigen Bedingungen- ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar



Symbolbild: RJ45-Steckverbinder Kat.6A (tief), ungeschirmt

Produit	Modèle	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
RJ45 Steckverbinder UFP8 Kat.6A (tief) T568A	non blindé	noir noir		100023051 100023053	18800103 18800121