

Casoo Bockrolle

Traglast 150 kg, Mit Elastik-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Durchmesser 80 mm, Naben Länge 40 mm, Felge aus Polyamid, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243375



Bockrolle

- Traglast 150 kg
- Mit Elastik-Bereifung
- Nabe mit Kugellager
- Durchmesser 80 mm
- Naben Länge 40 mm
- Felge aus Polyamid
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	150 kg	Fadenschutz	ja
Bereifung	Elastik	Länge Nabe	40 mm
Durchmesser Rad	80 mm	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm

Material Felge	Polyamid	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Kugellager	Gewicht	0,51 kg