

Bauer Stapelbare Auffangwanne

für 4 x 200-Liter-Fass,
Auffangvolumen 245 l, Höhe x Breite
x Tiefe 335 x 1200 x 1200 mm, mit
Gitterrost aus Stahl mit
korrosionsschützender
Zinkbeschichtung, aus Stahl mit
Lackierung in RAL3000 Feuerrot

Artikelnummer: 525692



Bauer Auffangwanne

Ineinander stapelbar











Stapelbare Auffangwanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für 4 x 200-Liter-Fass
- Auffangvolumen 245 l
- Höhe x Breite x Tiefe 335 x 1200 x 1200 mm
- mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
- Einfahrtaschen, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
- Platzsparend ineinander stapelbar



Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Farbe	feuerrot // RAL3000
Auffangwannentyp	Stapelbare Auffangwanne	Auffangwanne Ausstattung	Gitterrost
Lagerort	unter Dach	Material	Gitterrost Stahl
Auffangvolumen	245 l	Oberfläche	Gitterrost verzinkt
Kapazität	4 x 200-Liter-Fass	Unterbau	Einfahrtaschen
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	unterfahrbar	ja
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	Unterfahrhöhe	100 mm
Höhe	335 mm	stapelbar	ja
Breite	1200 mm	nestbar	ja
Tiefe	1200 mm	fahrbar	nein
Material	Stahl	Farbe Ausführung	rot
Oberfläche	lackiert	Gewicht	88 kg

Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
235631		Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
235787		Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit
235788		Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit
503884		Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
525732		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm
525760		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm

