

VARIOfit Etagenwagen

Traglast 400 kg, mit 2 Etage(n),
neigbar, Ladefläche Länge x Breite
1355 x 550 mm, Etage(n) aus
Drahtgitter, Gestell mit mit
korrosionsschützender
Zinkbeschichtung, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 526726



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Etagenwagen

2 Etagen mit Drahtgitterböden

Etagenwagen


- Traglast 400 kg
- mit 2 Etage(n), neigbar
- Ladefläche Länge x Breite 1355 x 550 mm
- Etage(n) aus Drahtgitter
- Etage(n) mit Stahlrahmen
- Gestell mit mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Höhe x Länge x Breite 1275 x 1805 x 650 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager

- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie

Technische Details



Transportgerät	Transportwagen	Bereifung	TPE
Wagentyp	Etagenwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	1355 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Ladeflächenbreite	550 mm	Durchmesser Rad	200 mm
Höhe	1275 mm	Radlager	Kugellager
Etagenausrichtung	neigbar	elektrisch leitend	nein
Etagen Anzahl	2 Stück	klappbar	nein
Traglast	400 kg	Radanordnung	rechteckig
Material Etage(n)	Drahtgitter	Oberfläche	verzinkt
Etage(n) Ausstattung	Stahlrahmen	Farbe Ausführung	verzinkt
Material	Stahl	Garantie	12 Jahre
Länge	1805 mm	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Breite	650 mm	Gewicht	62 kg
Euronorm	nein		

Zubehör

526730		Drahtgitterboden für Etagenwagen, Länge x Breite 1570 x 656 mm, der Boden wird eingehängt, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
--------	--	--

Dazu passt auch ...

208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505112		Hallenmarkeifarbe, Standardfarbe, in RAL1003 Signalgelb, Inhalt 5 l
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm

510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
528958		Auftragsplaner, 10 Fächer, Höhe x Breite 1282 x 554 mm, Ablage(n) aus Kunststoff in grau