

## VARIOfit Alu-Treppenkarre

Ausgestattet mit 3-Stern-Satz,  
Traglast 200 kg, Schaufel Breite x  
Tiefe 320 x 250 mm, Räder mit  
Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 531471



VARIOfit

12  
YEARS  
WARRANTY





## VARIOfit 3-Stern-Treppenkarre

Alu-Treppenkarre

- Ausgestattet mit 3-Stern-Satz
- Höhe x Breite 1310 x 570 mm
- Traglast 200 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm
- Konstruktion aus Aluminium (verschweißt)
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- Rad Ø 160 mm
- Naben mit Kugellager
- 12 Jahre Garantie

Transportgerät	Transportkarre	Treppenkufen	nein
Karrentyp	Treppenkarre	Bereifung	Vollgummi
Traglast	200 kg	Rad-Ø	160 mm
Schaufelbreite	320 mm	Radlager	Kugellager
Schaufeltiefe	250 mm	Sicherheitsgriff	ja
Sternsatz	3-Stern	Höhe	1310 mm
Material	Aluminium	Breite	570 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Garantie	12 Jahre
klappbar	nein	Gewicht	15 kg

## Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm