


# GPN 700



poeppelmann.com/de/gpn700



**Standardfarbe:** gelb

**Material:** PE-HD



**Besser.**

Passend für eine Vielzahl metrischer und zölliger Innengewinde sowie Rohrgewinde nach DIN EN ISO 228-1. Griffiger Kopf für die Handmontage ist bis zu den mittleren Größen zusätzlich mit Schlitz versehen, um die Montage auch durch Schraubendreher vornehmen zu können.

Artikel	Anwendbar für		Maße			Bestell-Nr.
	Gewinde K		A	H	(M)	
GPN 700 M 6	M 6		12	7	12	700 0006 0000
GPN 700 M 6 x 0,75	M 6 x 0,75		12	7	12	700 6075 0000
GPN 700 M 8	M 8		12	7	12	700 0008 0000
GPN 700 M 10	M 10		14	9	14	700 0010 0000
GPN 700 M 12	M 12		16	9	14	700 0012 0000
GPN 700 M 14	M 14		19	9	14	700 0014 0000
GPN 700 M 16	M 16		21	10	16	700 0016 0000
GPN 700 M 18	M 18		24	10	16	700 0018 0000
GPN 700 M 20	M 20		26	12	18	700 0020 0000
GPN 700 M 22	M 22		28	12	18	700 0022 0000
GPN 700 M 24	M 24		31,5	10	18	700 0024 0000
GPN 700 M 30	M 30		35,4	17,7	26	700 0030 0000
GPN 700 M 36	M 36		43,6	18	28	700 0036 0000
GPN 700 M 42	M 42		51,7	17,7	27,8	700 0042 0000
GPN 700 M 8 x 1	M 8 x 1		12	7	12	700 0810 0000
GPN 700 M 10 x 1	M 10 x 1		14	9	14	700 1010 0000
GPN 700 M 12 x 1	M 12 x 1		16	9	14	700 1210 0000
GPN 700 M 14 x 1	M 14 x 1		19	9	14	700 1410 0000
GPN 700 M 18 x 1	M 18 x 1		24	10	16	700 1810 0000
GPN 700 M 12 x 1,5	M 12 x 1,5		16	9	14	700 1215 0000
GPN 700 M 14 x 1,5	M 14 x 1,5		19	9	14	700 1415 0000
GPN 700 M 16 x 1,5	M 16 x 1,5		21	10	16	700 1615 0000
GPN 700 M 18 x 1,5	M 18 x 1,5		24	10	16	700 1815 0000
GPN 700 M 20 x 1,5	M 20 x 1,5		26	12	18	700 2015 0000
GPN 700 M 22 x 1,5	M 22 x 1,5		28	12	18	700 2215 0000
GPN 700 M 24 x 1,5	M 24 x 1,5		31,5	10	18	700 2415 0000
GPN 700 M 26 x 1,5	M 26 x 1,5		31,5	12	20	700 2615 0000
GPN 700 M 30 x 1,5*	M 30 x 1,5		36	12	20	700 3015 0000
GPN 700 M 36 x 1,5*	M 36 x 1,5		44	13	23	700 3615 0000
GPN 700 M 42 x 1,5*	M 42 x 1,5		51	15	25	700 4215 0000
GPN 700 M 45 x 1,5*	M 45 x 1,5		55	15	25	700 4515 0000
GPN 700 M 52 x 1,5*	M 52 x 1,5		60	15	25	700 5215 0000
GPN 700 M 24 x 2*	M 24 x 2		31,5	10	18	700 2420 0000
GPN 700 M 27 x 2*	M 27 x 2		32	12	20	700 2720 0000
GPN 700 M 30 x 2*	M 30 x 2		36	12	20	700 3020 0000
GPN 700 M 33 x 2*	M 33 x 2		39	13	23	700 3320 0000
GPN 700 M 36 x 2*	M 36 x 2		44	13	23	700 3620 0000
GPN 700 M 42 x 2*	M 42 x 2		52	15	25	700 4220 0000
GPN 700 M 45 x 2*	M 45 x 2		55	15	25	700 4520 0000
GPN 700 M 52 x 2*	M 52 x 2		60	15	25	700 5220 0000
GPN 700 G 1/8	G 1/8		14	9	14	700 0371 0000
GPN 700 G 1/4	G 1/4		19	9	14	700 0400 0000
GPN 700 G 3/8	G 3/8		21	10	16	700 0386 0000
GPN 700 G 1/2	G 1/2		26	12	18	700 0395 0000
GPN 700 G 5/8	G 5/8		28	12	18	700 0401 0000
GPN 700 G 3/4	G 3/4		31,5	12	20	700 3371 0000


Maße in mm

**Fortsetzung »**

# GPN 700



poeppelelmann.com/de/gpn700



**Standardfarbe:** gelb

**Material:** PE-HD



**Besser.**

Passend für eine Vielzahl metrischer und zölliger Innengewinde sowie Rohrgewinde nach DIN EN ISO 228-1. Griffiger Kopf für die Handmontage ist bis zu den mittleren Größen zusätzlich mit Schlitz versehen, um die Montage auch durch Schraubendreher vornehmen zu können.

« Fortsetzung

Artikel	Anwendbar für Gewinde K	Maße			Bestell-Nr.
		A	H	(M)	
GPN 700 1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	19	9	15	700 0591 0000
GPN 700 1/4 - 28 UNF*	1/4 - 28 UNF	12	7	12	700 7229 0000
GPN 700 3/8 - 24 UNF	3/8 - 24 UNF	14	9	14	700 3194 0000
GPN 700 7/16 - 20 UNF	7/16 - 20 UNF	16	9	14	700 0497 0000
GPN 700 1/2 - 20 UNF	1/2 - 20 UNF	16	9	14	700 3191 0000
GPN 700 9/16 - 18 UNF	9/16 - 18 UNF	19	9	14	700 0498 0000
GPN 700 5/8 - 18 UNF	5/8 - 18 UNF	21	10	16	700 5084 0000
GPN 700 3/4 - 16 UNF	3/4 - 16 UNF	26	12	18	700 3192 0000
GPN 700 7/8 - 14 UNF	7/8 - 14 UNF	28	12	18	700 0496 0000
GPN 700 1 - 14 UNS	1 - 14 UNS	32	10	18	700 7233 0000
GPN 700 1 1/16 - 12 UN*	1 1/16 - 12 UN	32	12	20	700 3193 0000
GPN 700 1 5/16 - 12 UN*	1 5/16 - 12 UN	42	13	23	700 5951 0000
GPN 700 1 5/8 - 12 UN*	1 5/8 - 12 UN	52	15	25	700 7241 0000
GPN 700 1 7/8 - 12 UN*	1 7/8 - 12 UN	57	15	25	700 7245 0000

Maße in mm

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf den Seiten 166/167.

\*Kopf ohne Schlitz.

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:



GPN 310  
PCR-PE, blue



GPN 737