



KABELDOOS

Abox-i SL-10²



Abox-i SL-10²

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

180 x 180 x 91 mm

Artikelnummer: 49081601

Kabeldoos - Industrie kwaliteit IQ- conform DIN EN 60670-1/-22, Ui=690V, weerbestendig, slagvast, halogeenvrij, met verzegelset, voor passende kabelinvoeringen: zie toebehoren

grijs, hooggeplaatste klem 5-polig, nominale doorsnede conform EN 60998: 10 mm², bij een stroombelasting van 57 A, Aan te sluiten aderdoorsnede per pool: 4 x 0,5 tot 16 mm² vaste en flexibele kern



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	180 mm
Lengte:	180 mm
Hoogte:	91 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Roestvaststaal V2A

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	12
Kabeldoorsnede:	10 mm ²

Toebehoren

DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen

DMS M25 - dubbel membraaninvoeringen

DMS M32 - dubbel membraaninvoeringen

KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel

KVR M20-MGM - Kabelwartel

KVR M25-MGM - Kabelwartel

KVR M32-MGM - Kabelwartel

KVR M40-MGM - Kabelwartel



KABELDOOS

Abox-i SL-10²

Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Ja
Montage :	klem
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Ja
kleur:	grijs