



NETYS PL

Gebruiksvriendelijke beveiliging met meervoudige contactdozen
600 en 800 VA

Enkelfasige UPS



NETYS PL
600 VA

NETYS PL
800 VA

De oplossing voor

- > PC: LCD- of CRT-beeldschermen, scanners, printers enz.
- > Kassa's
- > Interactieve terminals

Technologie

- > VFD "offline"

Certificeringen



Een innovatieve oplossing en een geavanceerd ontwerp

- Compacte en praktische steekbare stroombeveiliging waarin een groter aantal contactdozen is geïntegreerd die zijn afgestemd op computers en IT-randapparatuur in kleine kantoren en thuishandkantoren voor een makkelijkere aansluiting en nettere bekabeling.
- Modern design, geschikt voor plaatsing boven/onder bureau of vloerinstallaties.
- Extra USB-poort bovenop voor het opladen van mobiele apparaten (bijvoorbeeld telefoons, MP3 enzovoort).


Aangepaste beveiliging voor al uw behoeften

- 6 uitgaande contactdozen (ook verkrijgbaar in uitvoering met Britse en Franse contactdozen) voor een eenvoudige distributie direct naar uw toepassingen:
 - 4 contactdozen zijn beveiligd tegen stroomonderbrekingen en overspanning, voor uw meest gevoelige toepassingen (professionele desktopsystemen, werkstation en monitoren). Door de back-uptijd (tot 30 minuten) kunnen standaardtaken en -configuraties voor de pc worden opgeslagen.
 - 2 contactdozen zijn alleen beveiligd tegen overspanning, voor minder kritieke toepassingen (1200 VA) en belastingen met hoge stroomopname (laserprinters).

Gebruiksvriendelijk

- Gebruiksmodus aangegeven met de slimme led-indicatorlampjes.
- Eenvoudig batterijonderhoud en eenvoudige vervanging.
- Geïntegreerde voedingskabel aan de zijkant, zodat alle zes de contactdozen kunnen worden gebruikt.

Aansluitingen



1. Gefilterde contactdozen
2. Contactdozen van wisselrichter
3. Led
4. Aan-/uitknop
5. USB-poort om mobiele apparatuur op te laden
6. Zekering
7. Seriele USB-poort
8. Voedingskabel

Typen contactdozen



Fransen contactdoos Duits/Italiaanse contactdoos Britse contactdoos

Elektrische standaardfuncties

- USB-poort om mobiele apparatuur op te laden



Technische gegevens

		NETYS PL	
		600 VA	800 VA
Sn		600 VA	800 VA
Pn		360 W	480 W
Stroom (piek)		1200 VA	
Ingang / uitgang		1/1	
INGANG			
Nominale spanning		230 V	
Spanningstolerantie		180 - 270 V	
Nominale frequentie		50/60 Hz met automatische selectie	
Netvoedingsaansluiting		Snoer met stekker	
UITGANG			
Nominale spanning		230 V ±10%	
Nominale frequentie		50/60 Hz ±1%	
Golfvorm		Blok golf	
Beveiliging		Overbelasting, aanzienlijke ontlading en kortsluiting	
Aansluitingen		4 contactdozen voor UPS-beveiliging en beveiliging tegen overbelasting, 2 contactdozen voor beveiliging tegen overbelasting	
Standaard van stopcontact		Brits, Frans of Duits/Italiaans	
BATTERIJEN			
Type		Gasdichte loodzuurbatterij, onderhoudsvrij - verwachte levensduur 3/5 jaar	
Back-up tijd ⁽¹⁾		15 min	20 min
COMMUNICATIE			
Interfaces		USB	
Lokale communicatiesoftware		Local View	
UPS-KAST			
Afmetingen BxD x H		220x220x123 mm	
Gewicht		3,6 kg	4,1 kg
Kleur		Zwart	Wit
NORMEN			
Veiligheid		IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2	
EMC		IEC/EN 62040-2, AS 62040.2	
Productverklaring		CE, RCM (E2376)	

(1) Pc + 17-inch LCD-beeldscherm.

Standaardcommunicatiefuncties

- LOCAL VIEW: ideale vaste-lijn-oplossing met UPS-bewaking en -uitschakeling voor Windows®, Linux en Mac OS X® besturingssystemen.