


Technisch specificatieblad

Hoekverbinder 60

Art.-Nr. 6042910



Hoekverbinder voor kabelgoten met een zijhoogte van 60 mm.



St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Opmerking extra producttekst | Inclusief bijbehorend bevestigingsmateriaal.

Stamgegevens

Bestelnr.	6042910
Type	WKV 60 FT
Omschrijving 1	Hoekverbinder
Omschrijving 2	voor kabelgoot
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoopenheid	5,00 Stuk
Gewicht	15,80 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Hoekverbinder 60

Art.-Nr. 6042910



Technische gegevens



Lengte	72,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Uitvoering	Hoekverbinder
Plaatdikte	1,25 mm
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte	60,00 mm
Geschikt voor kabelgoot	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor draadgoot	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor kabelladder	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
Scharnierverbinder horizontaal	<input type="checkbox"/>
Scharnierverbinder verticaal	<input type="checkbox"/>
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
Verbindingstype	Schroefverbinder