

**OMSCHRIJVING**

Deze hydraulische deurdrangers zijn ontworpen om de deur, nadat deze handmatig is geopend, automatisch te sluiten. Alle modellen zijn voorzien van een traploos instelbare sterkte, sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping.


**EIGENSCHAPPEN**

- Voorzien van traploos instelbare sluitsnelheid
- Voorzien van traploos instelbare eindslag
- Voorzien van traploos instelbare openingsdemping
- Voorzien van glijarm en montageplaat
- Voorzien van aluminium behuizing en rvs afdekkap
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Openingshoek tot 180° (afhankelijk van deursituatie)
- Voldoet aan EN 1154
- Sterkte 1-4
- Geschikt voor deurbreedtes tot 1.100 mm
- Maximum deurgewicht 80 kg
- Kleur is zilver (RAL kleuren op aanvraag)
- Voor bladmontage (op deur) of kopmontage (op kozijn)
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren
- Onderhoudsvrij




MODELLEN

- E-TS51S hydraulische deurdranger inclusief glijarm. Sterkte 1 - 4. Bladmontage scharnierzijde.
(voor kopmontage model E-TS51N kiezen)
- E-TS51N hydraulische deurdranger inclusief glijarm. Sterkte 1 - 4. Bladmontage niet scharnierzijde.
(voor kopmontage model E-TS51S kiezen)



EIGENSCHAPPEN BLADMONTAGE



- **Sluitsnelheid** traploos instelbaar van $\pm 180^\circ$ tot 0°
- **Eindslag** traploos instelbaar, werkt tussen 10° en 0°
- **Openingsdemping** traploos instelbaar vanaf 70°

EN 1154 classificatie

4	8	1-4	1	1	3
---	---	-----	---	---	---

EIGENSCHAPPEN KOPMONTAGE



- **Sluitsnelheid** traploos instelbaar van $\pm 140^\circ$ tot 0°
- **Eindslag** traploos instelbaar, werkt tussen 10° en 0°

EN 1154 classificatie

3	8	1-4	1	1	3
---	---	-----	---	---	---