

Artikel nummer	artikelnaam
513601004	Standard - wisselschakelaar crème

## Standard - wisselschakelaar 10A crème



Technische gegevens	513601004
Aansluitwijze	Steekklem
Frequentie	50 50 Hz
Terugmeldcontact	nee
Materiaal	Kunststof
Bevestigingswijze	Schroefbevestiging
Aantal wippen	1
Slagvastheid	niet beschikbaar
Min. diepte van de inbouwdoos	0,00 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Nom. spanning	250 V
Montagewijze	Schalter und Steckdosen/Aufputz
Samenstelling	Basiselement met complete behuizing
Bedieningswijze	Wip/drukker
Kleur	creme
Uitvoering	Omschakelingsschakelaar
Halogeenvrij	ja
Met montageplaat	nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Inbouwdiepte	,000 mm
Nom. (meet)stroom	10,00 A
Schakelstroom voor fluorescentielampen	10 AX
Drukvlakschakelaar	nee
Schakelmateriaalbreedte	64,000 mm
Schakelmateriaalhoogte	64,000 mm
Schakelmateriaaldiepte	43,500 mm
Met IFTTT ondersteuning	nee
Wasmachineschakelaar	nee
Verlichting	nee
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Tekstveld/beschrijvingsvlak	nee
Uitvoering oppervlakte	glanzend
Type schakeling	Wisselschakelaar
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Antibacteriële behandeling	nee